

Versteckte Funktionen in Wagner Modulen

Wir, bei Friedemann Wagner GmbH, zeigen versteckte Funktionen. Ihr Vorteil und Nutzen!


INHALT



1. **Lineareinheit LE: doppelte Kraft - gleiche Abmaße**
 - ... zusätzliches Luftrohr
2. **Rundschalttisch RSE-4: Luftdurchführung**
 - ... integrierte Funktion
3. **Lineareinheiten: Ausführungen mit Abdeckblech**
 - ... die Modulbezeichnung gibt Aufschluss!

Lineareinheit LE: **doppelte Kraft - gleiche Abmaße**

... zusätzliches Luftrohr




- integriertes zweites Luftrohr (rote Pfeile)
- doppelte Kraft
- gleiche Abmaße
- Luftrohr wird anstelle des sonst integrierten pneumatischen Dämpfungsystems verbaut
- Führung über 2 Führungsstangen (gelbe Pfeile)
- Wiederholgenauigkeit +/- 0,02 mm
- Hublängen LE-6: 100, 200, 300mm - bei LE-9 auch 400mm
- Hub einstellbar auf kompletter Länge
- geeignet für Schiebe- oder Portalbetrieb



Blog mit mehr Informationen


Rundschalttisch: **Luftdurchführung bei RSE-4**

... integrierte Funktion



Kein loses "Herumhängen" - kein axiales Verdrehen von Schläuchen

Dank der integrierten Luftdurchführung **P** an der Gehäusefront des RSE-4 können Aufbauten die benötigte Druckluft direkt am Schaltteller (G1/8-Stopfen) abnehmen.



TIPP 1

Wir haben einen Kunden, der dort Vakuum anlegt, um beim Drehvorgang seine extrem leichten Werkstücke in die Kavitäten der Teller-Aufnahme zu "ziehen".

TIPP 2

Sofern Sie den Sicherungsring am zentralen Deckel der Gehäuse-Unterseite lösen, können Sie den Deckel und die interne Dichtung entnehmen.

Dies deaktiviert zwar den P-Anschluss -nach Abschrauben des G1/8 Stopfens haben Sie dafür eine nutzbare Durchgangsbohrung.

✓ Zur Prospektseite

Lineareinheiten: Ausführungen mit Abdeckblech

... die Modulbezeichnung gibt Aufschluss!



Wussten Sie, dass bei Lineareinheiten des Typs

- LEM-6
- LEK-6
- LEM-9
- LES-6
- LES-9

...auch Varianten mit Abdeckungen verfügbar sind?

Das "A" in der Typenbezeichnung weist auf diese Variante hin!

✓ Lineareinheiten m. Abdeckung

Qualität, die seit 1979 bewegt!



Rundschalteinheiten



Lineareinheiten



Hubeinheiten



Greifeinheiten



Schwenkeinheiten



**FRIEDEMANN
WAGNER**
Handhabungstechnik

Robert-Bosch-Str. 5
78559 Gosheim
T.: 07426-94900-0

www.wagnerautomation.de
info@wagnerautomation.de

Wenn Sie diese E-Mail (an: {EMAIL}) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese [hier](#) kostenlos abbestellen.

Friedemann Wagner GmbH
Handhabungstechnik
Robert-Bosch-Straße 5
78559 Gosheim
Deutschland

07426/94900-0
newsletter@wagnerautomation.de
www.wagnerautomation.de
CEO: Friedemann Wagner, Andreas Wagner
Register: Amtsgericht Stuttgart HRB460293
Tax ID: USt.Id-Nr.: DE814633732

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail ist nicht gestattet.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.